

Příslušenství ústředěn IQ8Control C

789300



Skříň rozšíření pro akumulátory




Skříň rozšíření pro akumulátory.

Technické údaje

Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 45 °C
Teplota skladování	-10 °C ... 50 °C
Stupeň krytí	IP 30
Skříň / Kryt	ABS, 10% skelného vlákna pro výztuhu, V - 0
Hmotnost	cca 5 kg (bez baterií)
Rozměr	Š: 450 mm V: 320 mm H: 185 mm

-  Akumulátory nejsou součástí dodávky, je nutno je objednat zvlášť.
-  Kompletní skříň se zadní stěnou pro akumulátory, připojovacím kabelem pro akumulátory, místem pro uložení dvou akumulátorů 12 V / 24 Ah, neutrální čelní panel a materiál k upevnění na stávající skříň ústředěn.

Montáž skříně IQ8Control



Propojení hlavní skříně s rozšiřovací skříní.



789301

Skříň rozšíření pro akumulátory s GEA 192 HS



Technické údaje

Klidový proud	cca 5 mA
Odběr proudu	každá aktivní LED dioda 1,5 mA
Teplota okolního prostředí	-5 °C ... 45 °C
Stupeň krytí	IP 30
Skříň / Kryt	ABS, 10% skelného vlákna pro výztuhu, V - 0
Barva	šedá podobná Pantone 538
Hmotnost	cca 5,5 kg (bez baterií)
Rozměr	Š: 450 mm V: 320 mm H: 185 mm

-  Vložení / použití není možné, pokud je již použit čelní ovládací panel s GEA pro 64 skupin. Akumulátory nejsou součástí dodávky, je nutno je objednat zvlášť. Použití GEA je možné pouze společně s čelním ovládacím panelem.
-  Kompletní skříň se zadní stěnou pro akumulátory, připojovacím kabelem pro akumulátory, místem pro uložení dvou akumulátorů 12 V / 24 Ah, čelní panel s GEA pro 192 skupin hlásičů a materiál k upevnění na stávající skříň ústředěn.